



RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Farbe: ■



Artikelbeschreibung

#### Kurzbeschreibung:

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und PVC-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.

#### Daten

##### Technische Daten

Anschlussausführung	M12-Stecker - offenes Leitungsende
Polzahl	5
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	B-kodiert
Leitungslänge	10 m
Kommunikation/Feldbus	PROFIBUS
Betriebsspannung	≤ 300 V
Betriebsstrom	4 A
Bemessungsstoßspannung	2 kV
Isolationswiderstand	> 2500 MΩ/km
Leiterwiderstand	max. 55 Ω/km; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km

##### Mechanische Daten

Biegeradius	> 10 x Kabel Ø (flexibler Einsatz); > 5 x Kabel Ø in der Schleppkette (ortsfeste Verlegung)
Biegezyklen	1
Schleppkettentauglichkeit	ja
Durchmesser der Mantelleitung	7,3 ... 7,9 mm
Bauartkurzzeichen	LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schirmung	Abschirmgeflecht, (ca. Ø 5,90 mm), verzinnertes CU-ETP1, Bedeckung 85% ± 5 %
Leiteraufbau	Cu-Litze blank (19 x 0,15 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn
Gehäusewerkstoff	TPU/TPU, schwarz (~ RAL 9005)
Anzugsdrehmoment	1 Nm
Gewicht	700 g
Farbe	violett

##### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-50 ... +80 °C



Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad (5)	3/2 gemäß IEC 60664-1

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454521653
Zolltarifnummer	85444290900
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
eCl@ss 8.0	27-06-18-01
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830

### Downloads

#### Dokumentation

#### Systembeschreibung

I/O-SYSTEM – <i>SPEEDWAY</i> , Allgemeine Produktinformationen	Jun 2, 2017	PDF 962,8 kB	Download
--	-------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.