

Kabelmarkerträger - GKM 2 GY - 1750485

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelmarkerträger, grau, unbeschriftet, Montageart: Aufclipsen, Kabeldurchmesser: 4,8-11 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm

Produkteigenschaften

- ✓ Die Beschriftung kann mit SS-ZB ..., UC-TM ... oder ZB ... erfolgen
- ✓ Die Befestigung des Leitermarker erfolgt direkt auf einem Leiter

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918028282

Technische Daten

Maße

Breite (a)	20 mm
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA/ABS

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401

ETIM

Kabelmarkerträger - GKM 2 GY - 1750485

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

SS-ZB WH - 5031171



SS-ZB YE - 5031650



UC-EM (20X9) - 0825503



Kabelmarkerträger - GKM 2 GY - 1750485

Zubehör

UC-EM (20X9) YE - 0827637



UCT-EM (20X9) - 0801471



UCT-EM (20X9) YE - 0801472



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>