

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Universalpulte TP – TP 2695.500

Stand: 08.05.2013

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Universalpulte TP – TP 2695.500

erstellt am : 08.05.2013 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material:	Gehäuse, Bodenbleche: Stahlblech 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm Montageplatte: Stahlblech 3,0 mm
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Lieferumfang:	Gehäuse mit Tür(en) Montageplatte Bodenbleche
Hinweis:	Tür oben mit Stehbolzen links und rechts zum Einbau von vertikalen Montage-Lochleisten SZ 2310.038 und darauf horizontal zu montierenden Montagestegen SZ 2325.000
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177031548
Zolltarifnummer:	94032080

Produkt-Merkmale

Ausführung:	mit hoher Fronttür
Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 1300 mm Tiefe (oben): 417,5 mm

Montageplatte: Breite: 499 mm
Höhe: 1196 mm

Gewicht: 80 kg

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads

Dokumentationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Datenblätter  Technisches Datenblatt (DE)

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP