

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► ISV-TS 8 Schaltschränke für Installations- Standverteiler – TS 9666.925

Stand: 29.04.2013

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



ISV-TS 8 Schaltschränke für Installations-Standverteiler – TS 9666.925

erstellt am : 29.04.2013 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Schrankgerüst: tauchgrundiert Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt
Farbe:	Schrankgerüst, Dach, Rückwand, Tür(en): RAL 7035
Prüfgrundlagen:	IEC 61 439-1/-2
Lieferumfang:	Schrankgerüst mit Tür(en), 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz Bodenbleche, dreigeteilt Rückwand Dachblech 4 Transportösen
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177676800

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 1100 mm Höhe: 2000 mm Tiefe: 600 mm
Anzahl Türen:	2
Gewicht:	156 kg

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads

Dokumentationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Datenblätter  Allgemeine technische Informationen (DE)

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

