

# Sicherungsstecker - ST-SILED 24 - 0920452

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Länge: 45,4 mm, Breite: 9,9 mm, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	50
<b>GTIN</b>	4017918010256

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Hinweis</b>	Bei defekter Sicherung ist der nachfolgende Stromkreis nicht spannungsfrei.
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Isolierstoff</b>	PA
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V2

### Allgemein

<b>Sicherung</b>	G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30
<b>Isolierstoffgruppe</b>	CTI 600
<b>Nennstrom I<sub>N</sub></b>	6,3 A
<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	400 V

### Maße

<b>Breite</b>	9,9 mm
<b>Länge</b>	45,4 mm

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27141199
<b>eCl@ss 4.1</b>	27141199
<b>eCl@ss 5.0</b>	27141145
<b>eCl@ss 5.1</b>	27141145
<b>eCl@ss 6.0</b>	27141149
<b>eCl@ss 7.0</b>	27141149
<b>eCl@ss 8.0</b>	27141149

# Sicherungsstecker - ST-SILED 24 - 0920452

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000897
<b>ETIM 3.0</b>	EC000897
<b>ETIM 4.0</b>	EC002018
<b>ETIM 5.0</b>	EC002018

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211811
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121409
<b>UNSPSC 11</b>	39121409
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121409
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121409

## Approbationen

CSA / GOST / GOST /

### Approbationsdetails

<b>CSA</b>	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	10 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

<b>GOST</b>	
-------------	--

--	--

## Zubehör

### Documentation

# Sicherungsstecker - ST-SILED 24 - 0920452

## Zubehör

ST-IL - 3039900



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>