

# Sicherungsstecker - ST-SILED 60 - 0920478

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Länge: 45,4 mm, Breite: 9,9 mm, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

## Kaufmännische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 50            |
| <b>GTIN</b>               | 4017918010263 |

## Technische Daten

### Allgemein

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Hinweis</b>                        | Bei defekter Sicherung ist der nachfolgende Stromkreis nicht spannungsfrei. |
| <b>Farbe</b>                          | schwarz   |
| <b>Isolierstoff</b>                   | PA  |
| <b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b> | V2  |

### Allgemein

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Sicherung</b>                  | G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 |
| <b>Isolierstoffgruppe</b>         | CTI 600                      |
| <b>Nennstrom I<sub>N</sub></b>    | 6,3 A                        |
| <b>Nennspannung U<sub>N</sub></b> | 400 V                        |

### Maße

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Breite</b> | 9,9 mm  |
| <b>Länge</b>  | 45,4 mm |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27141199 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27141199 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27141145 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141145 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141149 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141149 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27141149 |

# Sicherungsstecker - ST-SILED 60 - 0920478

## Klassifikationen

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000897 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000897 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC002018 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC002018 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121409 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121409 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121409 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121409 |

## Approbationen

CSA / GOST / GOST /

### Approbationsdetails

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>CSA</b>                 |       |
| Nennspannung UN            | 300 V |
| Nennstrom IN               | 10 A  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil |       |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>GOST</b> |  |
|-------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Zubehör

### Documentation

# Sicherungsstecker - ST-SILED 60 - 0920478

## Zubehör

ST-IL - 3039900



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>