

Sicherungsstecker - ST-SI-UK 4 - 0921011

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Länge: 33,1 mm, Breite: 6,1 mm, Höhe: 26,5 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| GTIN | 4017918010270 |

Technische Daten

Allgemein

| | |
|---------------------------------------|---|
| Hinweis | Bei defekter Sicherung ist der nachfolgende Stromkreis nicht spannungsfrei. |
| Farbe | schwarz |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |

Allgemein

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Sicherung | G / 5 x 20 |
| Isolierstoffgruppe | CTI 600 |
| Nennstrom I_N | 6,3 A |
| Nennspannung U_N | 250 V |

Maße

| | |
|-----------------------|---------|
| Breite | 6,1 mm |
| Länge | 33,1 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 26,5 mm |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|-------------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141199 |
| eCl@ss 4.1 | 27141199 |
| eCl@ss 5.0 | 27141145 |
| eCl@ss 5.1 | 27141145 |
| eCl@ss 6.0 | 27141149 |
| eCl@ss 7.0 | 27141149 |

Sicherungsstecker - ST-SI-UK 4 - 0921011

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 8.0 | 27141149 |
|------------|----------|

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC002018 |
| ETIM 5.0 | EC002018 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11 | 39121409 |
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / ABS / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

| | |
|---|-------|
|  | |
| Nennspannung UN | 300 V |
| Nennstrom IN | 10 A |
| mm ² /AWG/kcmil | |


| | |
|---|-------|
|  | |
| Nennspannung UN | 300 V |
| Nennstrom IN | 6,3 A |
| mm ² /AWG/kcmil | |

| | |
|---|-------|
|  | |
| Nennspannung UN | 300 V |
| Nennstrom IN | 6,3 A |


Sicherungsstecker - ST-SI-UK 4 - 0921011

Approbationen

| | |
|----------------------------|--|
| | |
| mm ² /AWG/kcmil | |



| | |
|----------------------------|-------|
| ABS | |
| | |
| Nennspannung UN | 300 V |
| Nennstrom IN | 10 A |
| mm ² /AWG/kcmil | |



Zubehör

Documentation

ST-IL - 3039900



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>