

Grundklemme - URELG 2 - 2820262

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 2-polig

Abbildung zeigt
verschiedenpolige Varianten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918076818

Technische Daten

Maße

Breite	14,6 mm
Höhe	42,5 mm
Tiefe	112 mm

Allgemein

Polzahl	2
Nennspannung U_N	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Nennstrom I_N	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Farbe	grau
Isolierstoff	PA

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Schraubengewinde	M3

Klassifikationen

eCl@ss

Grundklemme - URELG 2 - 2820262

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 

Zubehör

Endhalter

E/UK - 1201442



Brücke


Grundklemme - URELG 2 - 2820262

Zubehör

DB 50- 90 GY - 2820929



DB 50- 90 BK - 2820916




DB 50- 90 BU - 2821180



Zeichnungen


Grundklemme - URELG 2 - 2820262

Maßzeichnung



Grundklemme - URELG 2 - 2820262

Schemazeichnung



1 = Koppelstecker 2 = Kodierung 3 = Deckel 4 = Grundklemmenblock

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>