

## Zubehör - IC-DFR 4 - 1852040

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Zubehör, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden

### Produkteigenschaften

- ☒ Durchführungs-Montagerahmen für invertierten COMBICON-Stecker IC 2,5/-STGF-5,08
- ☒ Rüttelsichere Verschraubung der beiden Steckerteile durch Schraubflansche
- ☒ Rahmen in Blechausschnitt einsetzbar und verschraubbar
- ☒ Verrastung des IC-Steckerteils im Rahmen
- ☒ Aufstecken des Steckers MSTB 2,5/...-STF-5,08 von außen
- ☒ Bis zu einer Wandstärke von 1,5 mm kann der Rahmen verschraubt werden, bevor der IC-Stecker montiert wird

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50            |
| GTIN               | 4017918108922 |

### Technische Daten

#### Maße

|           |          |
|-----------|----------|
| Rastermaß | 5,08 mm  |
| Maß a     | 15,24 mm |

#### Allgemein

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Artikelfamilie                 | IC-DFR              |
| Isolierstoffgruppe             | I                   |
| Nennquerschnitt                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Isolierstoff                   | PA                  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                  |
| Polzahl                        | 4                   |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |

## Zubehör - IC-DFR 4 - 1852040

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000879 |
| ETIM 4.0 | EC000879 |
| ETIM 5.0 | EC000879 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

### Zubehör

#### Montagematerial

DFK-MSTB-SS - 0708263



---

#### Leiterplattenstecker

IC 2,5/ 2-STGF-5,08 - 1825501




---

### Zeichnungen

## Zubehör - IC-DFR 4 - 1852040

### Bohrplan



Maß b:  $10,84 \text{ mm} + (\text{Polzahl} \times 5,08 \text{ mm})$  Maß c: Maß b +  $5,83 \text{ mm}$

### Maßzeichnung

