

## NAUTILUS SPIKE XL

Outdoor Spiessleuchte, QPAR51, IP65, schwarz, max. 11W, inkl. 1,5m Kabel mit Stecker

Artikelnummer 227410

Produkt-Familie Nautilus

Einspeisemöglichkeit Nein

LBS Code LED GU10 51mm

Leuchtmittel LED GU10 51mm

Fassung / Sockel GU10

Anzahl Leuchtmittel 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 180 Grad

Länge 9.5 cm

Breite 15.5 cm

Höhe 11 cm

Gewicht Netto 0.641 kg

Gewicht Brutto 0.705 kg

Spannung 230 ~50 Volt

Max. Leistung 11 Watt

Schutzklasse I

Schutzart IP 65

Material Aluminium

Farbe schwarz


Montageart Mobil

Bemerkung 1 Inklusive 150 cm Zuleitung mit Netzstecker

Energieeffizienzklasse A++

Steckertyp IP-Schukostecker

Katalogseite BIG WHITE 2018: 703



Artikel der Serie

227418	NAUTILUS SPIKE, Outdoor Spiessleuchte, QPAR51, IP65, silbergrau, max. 35W, inkl. 1,5m Kabel mit Stecker
227419	NAUTILUS SPIKE, Outdoor Spiessleuchte, QPAR51, IP65, rund, silbergrau, max. 35W, inkl. 3 m Zuleitung ohne Stecker
227500	NAUTILUS, Outdoor Strahler, QR-C51, IP67, silbergrau, max. 35W
229090	NAUTILUS, Outdoor Strahler, QR-C51, IP67, edelstahl 304, max. 35W
229100	NAUTILUS, Outdoor Strahler, PAR38, IP65, edelstahl, max. 80W
229730	NAUTILUS, Outdoor Strahler, TCR-TSE, IP67, edelstahl, max. 11W
229740	NAUTILUS SPIKE, Outdoor Spiessleuchte, QPAR51, IP55, edelstahl, max. 35W, inkl. 1,5m Kabel und Stecker
230802	NAUTILUS LED 304B, Outdoor Strahler, 3000K, IP55, edelstahl gebürstet
230812	NAUTILUS LED 304S, Outdoor Spiessleuchte, 3500K, IP55, edelstahl gebürstet
231022	NAUTILUS SPIKE KOMPAKT, Outdoor Spiessleuchte, LED, 3000K, IP44, silbergrau, 230V, 4W
231025	NAUTILUS SPIKE KOMPAKT, Outdoor Spiessleuchte, LED, 3000K, anthrazit, 230V, 3,3W
231035	NAUTILUS, Outdoor Spiessleuchte, LED, 3000K, IP65, eckig, anthrazit, 9W
231045	NAUTILUS, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, LED, 3000K, IP54, eckig, anthrazit, 9W
231055	BIG NAUTILUS, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, LED, 3000K, IP54, eckig, anthrazit, 16,3W
1000283	MIGNON QPAR51, schwarz, GU10 ESL, max. 11W, inkl. 1,5m Kabel mit Stecker

Mobiler Strahler der NAUTILUS SPIKE Serie zum ein speißen in das Erdreich. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP65 ist der Strahler für den Außenbereich geeignet. Der mittels Bügel am Erdspeer montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Die NAUTILUS SPIKE Serie beinhaltet des Weiteren eine Version mit einem kleinerem Leuchtenkopf sowie eine Edelstahlversion. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - A++

## Notizen

---

---

---