

Verdrahtungskanal - CD 100X60 - 3240195

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm

Produkteigenschaften

- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drathalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixieren

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	8
GTIN	4046356459228

Technische Daten

Maße

Länge (b)	2000 mm
Höhe	60 mm
Breite (a)	100 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 60 °C
--------------------------------------	-----------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	bleifrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PVC

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602

Verdrahtungskanal - CD 100X60 - 3240195

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

Approbationsdetails



Zubehör

Abdeckung

Verdrahtungskanal - CD 100X60 - 3240195

Zubehör

CD COVER 100 - 3240289



Blindstopfen

RVT-PA 4 - 3240498



RVT-PA 6 - 3240499



Nietwerkzeug

UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal - CD 100X60 - 3240195


Zubehör

CD WR - 3240284



Zeichnungen

Maßzeichnung



Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>