

Schirmanschlussklemme - SK 28-D - 3027006

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Bechstärke 1-2 mm

Produkteigenschaften

- ☒ Einfaches Handling
- ☒ Federndes, großflächiges Druckstück
- ☒ Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
- ☒ Einfaches Handling
- ☒ Federndes, großflächiges Druckstück
- ☒ Rändelschraube

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356284325

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Farbe	silberfarben

Allgemein

Prüfung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen (5maliger Leiteranschluss)	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Prüfspektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut
Prüffrequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	0,02 g^2/Hz
Beschleunigung	0,8 g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis Prüfung Schwingen, Breitbandrauschen	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schockprüfung	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform	Halbsinus

Schirmanschlußsklemme - SK 28-D - 3027006

Technische Daten

Allgemein

Beschleunigung	5 g
Schockdauer	30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis Schockprüfung	Prüfung bestanden

Maße

Länge	20 mm
Breite	31 mm
Höhe	92,00 mm

Anschlussdaten

Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment max	1 Nm
Anschlussart	Aufschrauben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Auflagebock

Schirmanschlussklemme - SK 28-D - 3027006

Zubehör

AB-SK - 3025341



AB/SS - 0404428



Abgriffklemme

AK 4 - 0404017



Installationsklemme

AKG 4 GNYE - 0421029



AKG 4 BK - 0421032



Zeichnungen

Schirmanschlussklemme - SK 28-D - 3027006

Maßzeichnung

