

Verdrahtungskanal - CD 80X80 - 3240200

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm

Produkteigenschaften

- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahhaltklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixieren

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	6
GTIN	4046356459211

Technische Daten

Maße

Länge (b)	2000 mm
Höhe	80 mm
Breite (a)	80 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 60 °C
--------------------------------------	-----------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	bleifrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PVC

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602

Verdrahtungskanal - CD 80X80 - 3240200

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012




UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

Approbationsdetails



Zubehör

Abdeckung

Verdrahtungskanal - CD 80X80 - 3240200

Zubehör

CD COVER 80 - 3240288



Blindstopfen

RVT-PA 4 - 3240498



RVT-PA 6 - 3240499



Nietwerkzeug

UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal - CD 80X80 - 3240200


Zubehör

CD WR - 3240284



Zeichnungen

Maßzeichnung



Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>