

CO ST 40-XXX, 70-XXX

LED / Sounder Signalsäule

LED / Sounder Signaltower

Compro[®]

ELECTRONIC GMBH


Beim Alten Flugplatz 3
D-49377 Vechta, Germany

Tel: +49 (0)4441/89112-50

Fax: +49 (0)4441/89112-55

info@compro.de

www.compro.de




Artikel-Nr.	Linsefarbe / Lens colour	Spannung / Voltage (U)	Stromaufnahme / Current (I)	Effekte / Effects	Schutzart
CO ST 40/70_R_024	rot / red	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40/70_A_024	gelb / amber	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40/70_G_024	grün / green	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40/70_B_024	blau / blue	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40/70_CL_024	klar / clear	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 70_RGBAL_024_2F	klar / clear	24V AC/DC	38 - 80mA	Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40/70_RL_024_4/6F	rot / red	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40/70_AL_024_4/6F	gelb / amber	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40/70_GL_024_4/6F	grün / green	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40/70_BL_024_4/6F	blau / blue	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40/70_CL_024_4/6F	klar / clear	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO_ST_40/70_S_024	schwarz / black	24V AC/DC	30mA	Dauer- oder Pulston	IP 50

CO ST 70 XX 024



CO ST 70 S 024

CO ST 40 S 024




Dauerlicht <-> Blinklicht Dauerton <-> Pulston
 constant <-> flash constant tone <-> pulse tone

CO ST 70 Base



CO ST 40 Base



	ST 40/70 XX 024 4F	ST 70 XX 024 6F
Blitzlicht		
Blitzlicht schnell		
Doppel-Blitzlicht		
Doppel-Blitzlicht schnell		
Dauerlicht		
Rundumlicht		
Rundumlicht & Pause		
Rundumlicht & Blitz		
Rundumlicht & Blitz & Pause		
Rundumlicht & Doppel-Blitz		