

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Leuchte USB

LED beacon USB

816 #80 53

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Spannungsversorg.: USB 2.0
power supply

Betriebsspannung: U_{nenn} 5V
operating voltage

Stromaufnahme: $I_{\text{eff}} \leq 500$ mA
current consumption

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %

Lebensdauer: max. 50.000h
life duration

Bestell-Nr.:

order no.:
816.#80.53 USB 2.0 (5V DC)
4 = klar 7 = milchig
4 = clear 7 = milky

Zubehör:

accessories

975.812.01 Rohradapter
Tube adapter

975.812.02 Fuß für Bodenmontage
Base for surface mounting

975.840.10 Fuß mit integriertem Rohr
Base w. integrated tube

975.840.10 Rohr D25mm 100mm lang
Tube D25mm 100mm long

975.840.25 Rohr D25mm 250mm lang
Tube D25mm 250mm long

975.840.40 Rohr D25mm 400mm lang
Tube D25mm 400mm long

975.840.91 Fuß für Rohr D25mm, Metall
Base for tube D25mm, metal

975.815.22 Verdrehsicherung
Anti-twist device

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC
dome material PC

Material Sockel: ABS/PC-Blend, schwarz
material base ABS/PC-blend, black

Einbaulage: beliebig
installation position as required

Dichtung: bei jedem Element vormon-
seal tiert
premounted with each element

Kabelabgang: nach unten/
cable outlet downwards

Gewicht ca.: 90 g
weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature


Schutzart: IP65 in montiertem Zustand
protection rating IP65 when mounted

Befestigung: Ø 37 (PG29)
fixing

Anschluss: Mini-USB-B 2.0
connection Mini-USB-B 2.0

Vorschriften: Die zutreffenden EG-
regulations Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulations

Besonderheiten: *einstellbare Farben*
characteristic features adjustable colors



Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	Ma. Möller	C. Höhler	312816002
Datum <i>date</i>	24.11.2008	24.11.2008	24.11.2008	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>