

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8FS-3CON- L180-06 - 1524776

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 3-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M8 Gewinde, verdrehgeschützt, mit geradem Lötanschluss, Ausführung mit 6mm langen Lötstiften

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
GTIN	4017918950101

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Lötstifte
Montageart	Hinterwandmontage M8 x 1 mit Kontermutter

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8FS-3CON- L180-06 - 1524776

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 2.0	EC001297
ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails

 GOST
--

Zeichnungen

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8FS-3CON- L180-06 - 1524776


Bohrplan



Bohrplan

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8FS-3CON- L180-06 - 1524776


Maßzeichnung



M8-Einbaubuchse

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8FS-3CON- L180-06 - 1524776


Maßzeichnung



Montagewand mit Durchgangsbohrung

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8FS-3CON- L180-06 - 1524776

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>