

Wanddurchführung - SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16 - 1424326

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Wanddurchführung, 4-polig, Buchse gerade M12, D - Daten, auf Buchse gerade M12, D - Daten,
Bipolare Montage, M16 x 1,5

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356730525

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	4
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	D - Daten
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Steckzyklen	> 100
Montageart	Bipolare Montage M16 x 1,5

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Wanddurchführung - SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16 - 1424326

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Schutzkappe

PROT-M12 - 1680539



Wanddurchführung - SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16 - 1424326


Zubehör

PROT-M12 SH - 1503302



Zeichnungen


Maßzeichnung



Schaltschrankdurchführung, beidseitiger M12-Anschluss


Wanddurchführung - SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16 - 1424326

Maßzeichnung



Montageausschnitt


Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Stecker und der M12-Buchse

Wanddurchführung - SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16 - 1424326

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>