

## Schildchenträger - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm

### Produkteigenschaften

- ✓ Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser
- ✓ Die großen Beschriftungsflächen lassen sich bei den CARRIER-EMLP individuell mit EML ... Thermotransfer-Etiketten beschriften
- ✓ Für den zusätzlichen Schutz der Etikettenoberflächen sind transparente Klebeschutzhüllen EMLPR ... einsetzbar

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50            |
| GTIN               | 4046356538077 |

### Technische Daten

#### Maße

|             |          |
|-------------|----------|
| Länge (b)   | 50 mm    |
| Höhe        | 3,2 mm   |
| Breite (a)  | 29,5 mm  |
| Durchmesser | 22,00 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
|-------------------------------|-------------------|

#### Allgemein

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | schwarz                  |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Material                       | PA                       |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |

## Schildchenträger - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Zubehör

#### Gerätemarker unbeschriftet

EMLP (27X18)R SR - 0819534



---

#### Gerätemarker beschriftet

EMLP (27X18)R SR CUS - 0824360



---

### Zeichnungen