

## Kabelschuh - C-BCI 6/4,6 - 3240570

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flachstiftkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm<sup>2</sup>,

### Produkteigenschaften

- 'EASY ENTRY' einfache und sichere Leitereinführung
- Halogenfreiheit
- elektrolytische Verzinnung

### Kaufmännische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 50            |
| <b>GTIN</b>               | 4046356563758 |

### Technische Daten

#### Maße

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <b>Länge (b)</b>                   | 32 mm  |
| <b>Breite (a)</b>                  | 4,6 mm |
| <b>Länge Kontaktbereich</b>        | 18 mm  |
| <b>Länge Isolierstoffhülse (c)</b> | 14 mm  |
| <b>Innenmaß Isolierkragen (d)</b>  | 6,5 mm |
| <b>Materialstärke (g)</b>          | 1 mm   |

#### Umgebungsbedingungen

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | -20 °C ... 105 °C |
| <b>Kurzzeittemperatur</b>            | 120 °C            |
| <b>Dauertemperatur max</b>           | 105 °C            |

#### Allgemein

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Farbe</b>                          | gelb        |
| <b>Abisolierlänge</b>                 | 9 mm        |
| <b>Inhaltsstoffe</b>                  | halogenfrei |
| <b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b> | V2          |
| <b>Material</b>                       | Kupfer      |

## Kabelschuh - C-BCI 6/4,6 - 3240570

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27400204 |
| eCl@ss 5.1 | 27400204 |
| eCl@ss 6.0 | 27400204 |
| eCl@ss 7.0 | 27400204 |
| eCl@ss 8.0 | 27400204 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001052 |
| ETIM 4.0 | EC001052 |
| ETIM 5.0 | EC001052 |


#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30212109 |
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
| UNSPSC 11     | 27121703 |
| UNSPSC 12.01  | 27121703 |
| UNSPSC 13.2   | 27121703 |

### Zeichnungen

# Kabelschuh - C-BCI 6/4,6 - 3240570

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>