

# Gehäuse - VC-MP-T3-R - 1855555

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Tüllengehäuse aus Metall, Pulverbeschichtung, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf, Bauform 3, Kabelverschraubung Pg21

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>GTIN</b>	4017918161538

## Technische Daten

### Maße

<b>Höhe</b>	75 mm
-------------	-------

### Umgebungsbedingungen

<b>Schutzart</b>	IP65/IP66/IP67
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 125 °C

### Allgemein

<b>Hinweis</b>	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
<b>Bauform</b>	VC3
<b>Schutzart</b>	IP65/IP66/IP67
<b>Verriegelungsart</b>	Schraubverriegelung, Rändelkopf
<b>Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube</b>	1 Nm ± 0,5 Nm
<b>Art der Verschraubung</b>	1x Pg21
<b>Pg-Verschraubung</b>	ohne
<b>Kabelabgang</b>	schräg
<b>Anzahl der Modulplätze</b>	4
<b>Material Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Material Gehäuseoberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 125 °C

## Klassifikationen

eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
-------------------	----------

# Gehäuse - VC-MP-T3-R - 1855555

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27371205
eCl@ss 5.1	27371205
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27371205

### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

## Zubehör

### Halbverschraubung

VC-M-KV-PG21( 7-10,5) - 1853997



VC-M-KV-PG21( 9-13) - 1854006



## Gehäuse - VC-MP-T3-R - 1855555

### Zubehör

VC-M-KV-PG21(11,5-15,5) - 1854035



VC-M-KV-PG21(14-18) - 1854048



VC-M-KV-PG21(17-20,5) - 1854051



VC-M-KV-PG21(20X 7) - 1885305



### **Mehrfachverschraubung**

VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - 1885619



## Gehäuse - VC-MP-T3-R - 1855555

### Zubehör

VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - 1854970



VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - 1885635



VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - 1885648



VC-M-KV-PG21 3X7 - 1885651



VC-M-KV-PG21 3X9 - 1885664



VC-M-KV-PG21 4X6,5 - 1885677



# Gehäuse - VC-MP-T3-R - 1855555

## Zubehör

---

VC-M-KV-PG21 4X8 - 1885680



## Zubehör

---

VC-BZS WH - 1852875



## Zeichnungen

Maßzeichnung



