

## Kunststoffschild - UC-EMLP (27X12,5) - 0825469

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm

### Produkteigenschaften

- ✓ Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-EMLP ... bietet selbstklebende Gerätemarker mit hoher Klebekraft
- ✓ Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
- ✓ Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4046356364355 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 27 mm   |
| Breite (a) | 12,5 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C           |

#### Allgemein

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Farbe                               | weiß                     |
| Inhaltsstoffe                       | silikon- und halogenfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94      | V2                       |
| Material                            | PA                       |
| Anzahl der Einzelschilder           | 8                        |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 2                        |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |

## Kunststoffschild - UC-EMLP (27X12,5) - 0825469

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27141137 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000761 |

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

### Zubehör

#### Magazin

P1 UC-MAG 6 - 5146121



### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>