

Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Ventilstecker, 3-polig, Bauform A, 1 LED, mit Schutzbeschaltung: Varistor und Gleichrichter, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16

Abbildung zeigt die Produktvariante in 24 V Ausführung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356536363

Technische Daten

Maße

Außendurchmesser	6 mm ... 8 mm
-------------------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C (Ventilstecker)
Schutzart	IP65

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	230 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 4 MΩ
Isolationswiderstand	> 2 GΩ
Normen/Bestimmungen	Ventilsteckverbinder EN 175301-803
Statusanzeige	LED gelb
Schutzschaltung/-Bauteil	Varistor und Gleichrichter
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16
Anzugsdrehmoment	1,8 Nm ± 0,2 (Druckschraube)
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm (Zentralschraube)
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm ± 0,1 (Kontaktschraube)

Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

Technische Daten

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt Ventilstecker	CuZn
Material Kontaktoberfläche Ventilstecker	CuSn
Material Gehäuse Ventilstecker	PA
Material Dichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Kabel Meterware

Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194


Zubehör

SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393



Zeichnungen

Maßzeichnung



Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

Schaltplan

