Stecker - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Not-Aus-Y-Stecker

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918193157

Technische Daten

Maße

Mittenabstand	18 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart	IP65
Schutzart	IP67
Schutzart	IP68

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au

Stecker - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189

Technische Daten

Material

Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST

Zubehör

Drehmomentwerkzeug

Stecker - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189

Zubehör

TSD 04 SAC - 1208429



Schraubwerkzeug

SAC BIT M12-D15 - 1208432



Schutzkappe

PROT-M12 - 1680539




PROT-M12 FS - 1560251



Zeichnungen


Stecker - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189

Maßzeichnung



Stecker M12 x 1, Y-Verteiler


Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Y-Verteilers

Stecker - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189


Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite


Stecker - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Schemazeichnung



Ausrichtung der Polbilder

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com