

Schrumpfschlauch - WMS 12,7 (EX20)R YE - 0800305

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, unperforiert, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 4,2-12,7 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 20000 mm

Produkteigenschaften

- ☒ Stehen in Form von endloser Rollenware zur Verfügung und lassen sich mit dem Drucker THERMOMARK W2 beidseitig bedrucken
- ☒ Die Schrumpfschläuche werden im Druckprozess automatisch perforiert oder auf die gewünschte Länge geschnitten
- ☒ MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
- ☒ UL 224 (125 °C, 600 V, VW-1)
- ☒ CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, VW-1)
- ☒ Einzelne Marker können bis zu 1 m auf jede beliebige Länge zugeschnitten werden

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356626026

Technische Daten

Maße

Länge (b)	20 m
Breite (a)	20 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 135 °C

Allgemein

Farbe	gelb
Material Basiselement	Polyolefin
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Polyolefin
Anzahl der Einzelschilder	660
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
------------	----------

Schrumpfschlauch - WMS 12,7 (EX20)R YE - 0800305

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Farbband

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



Schrumpfschlauch - WMS 12,7 (EX20)R YE - 0800305

Zubehör

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 0801361



THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 0801359



Drucksystemzubehör

THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>