



<b>DATENBLATT</b>	61714000
<b>SILVYN® SP</b>	gültig ab : 26.02.2008

SILVYN® SP ist ein formstabiler Kabelschuttschlauch aus Weich -PVC mit integrierter Hart- PVC- Spirale, der Schlauch ist innen glatt so dass Leitungen leicht eingezogen werden können. Schuttschlauch für Kabel und Kabelbündel im Maschinen- und Fahrzeugbau.



**Material:** Weich -PVC-Buna Mantel  
Hart -PVC Spirale

**Eigenschaften:** knick und bruchfest  
witterungs- und chemikalienbeständig

**Beständig:** gegen Bohr-, Schneid-, Schmier-, und Transformatoröl  
Schwefelsäure, 30%

**Mäßig beständig:** gegen Benzin , Dieselöl und Hydrauliköl auf Mineralölbasis

**Temperaturbereich:** -15° bis + 60°C

**Farbe:** silbergrau, RAL 7001

**Maßstabelle:**

Artikel Nr.	Schlauch	Durchmesser mm		Kleinster Biegeradius mm
		innen	außen	
6171 4000	SILVYN® SP 10x14	10	13,8	50
6171 4010	SILVYN® SP 12x16	12	16,8	60
6171 4020	SILVYN® SP 14x18	14	18,8	70
6171 4100	SILVYN® SP 16x20	16	20,6	70
6171 4110	SILVYN® SP 22x27	22	26,6	90
6171 4120	SILVYN® SP 30x36	30	35,8	140
6171 4070	SILVYN® SP 38x44	38	43,8	190
6171 4080	SILVYN® SP 45x51	45	51,2	240
6171 4090	SILVYN® SP 50x56	50	56,6	270

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB61714000_4DE	Blatt 1 von 3
---	--------------------------	---------------



<b>DATENBLATT</b>	61714000
<b>SILVYN® SP</b>	gültig ab : 26.02.2008

**Passende Verschraubungen/Zubehör:**



SILVYN® SSV-M; SSVZ-M; SCH; USK-M; SSV; SSVZ; USK;

**Schutzart**

SILVYN® SP mit USK-M; USK **IP 65**

SILVYN® SP mit SSV-M;SSV; SSVZ-M; SSVZ **IP 54**

**Zuordnungstabellen:**

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung	 Schlauchschellen-Verschraubung mit Innendichtung zum Kabel
SILVYN® SP 10x14	SSV-M 16/1x1,5	SSVZ-M 16x1,5 PG 9
SILVYN® SP 12x16	SSV-M 16/ 2x1,5	SSVZ-M 16x1,5 PG 9
SILVYN® SP 14x18		
SILVYN® SP 16x20		SSVZ-M 20x1,5 PG 11
SILVYN® SP 22x27	SSV-M 25x1,5	SSVZ-M 20x1,5 PG 16
SILVYN® SP 30x36	SSV-M 32x1,5	SSVZ-M 32x1,5 PG 29
SILVYN® SP 38x44	SSV-M 40x1,5	SSVZ-M 40x1,5 PG 36
SILVYN® SP 45x51	SSV-M 50x1,5	SSVZ-M 50x1,5 PG 42
SILVYN® SP 50x56	SSV-M 63x1,5	SSVZ-M 63x1,5 PG 48

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung	 Schlauch-Verschraubung mit Zwischenstutzen
SILVYN® SP 10x14	SSV 9,1	SSVZ 9,1
SILVYN® SP 12x16	SSV 9,2	SSVZ 9,2
SILVYN® SP 14x18	SSV 11,1	SSVZ 11,1
SILVYN® SP 16x20	SSV 11,2	SSVZ 11,2
SILVYN® SP 22x27	SSV 16,1	SSVZ 16,1
SILVYN® SP 30x36	SSV 29,1	SSVZ 29,1
SILVYN® SP 38x44	SSV 36,1	SSVZ 36,1
SILVYN® SP 45x51	SSV 42,1	SSVZ 42,1
SILVYN® SP 50x56	SSV 48,1	SSVZ 48,1

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB61714000_4DE	Blatt 2 von 3
---	--------------------------	---------------

<b>DATENBLATT</b>	61714000
<b>SILVYN® SP</b>	gültig ab : 26.02.2008

Schlauch	 <b>Sicherheits- Verschraubung</b>	 <b>Sicherheits- Verschraubung</b>	 <b>Schlauchschellen</b>
SILVYN® SP 10x14	USK 9	USK-M 12x1,5	SCH-10-16 S
SILVYN® SP 12x16	USK 11	USK-M 16x1,5	SCH-12-20 S
SILVYN® SP 14x18	USK 13,5		SCH-12-20 S
SILVYN® SP 16x20	USK 16	USK-M 20x1,5	SCH-16-25 S
SILVYN® SP 22x27	USK 21	USK-M 25x1,5	SCH-20-32 S
SILVYN® SP 30x36	USK 29	USK-M 32x1,5	SCH-25-40 S
SILVYN® SP 38x44	USK 36	USK-M 40x1,5	SCH-32-50 S
SILVYN® SP 45x51			SCH-40-60 S
SILVYN® SP 50x56	USK 48	USK-M 50x1,5	