

# Schrumpfschlauch - WMS 3,2 (EX5)RL YE - 0800329

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, unperforiert, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 1-3,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 120000 mm

Die Abbildung zeigt die WMS 12,7 (Ex20)R YE-Variante

## Produkteigenschaften

- Stehen in Form von endloser Rollenware zur Verfügung und lassen sich mit dem Drucker THERMOMARK W2 beidseitig bedrucken
- Die Schrumpfschläuche werden im Druckprozess automatisch perforiert oder auf die gewünschte Länge geschnitten
- UL 224 (125 °C, 600 V, VW-1)
- MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
- CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, VW-1)
- Einzelne Marker können bis zu 1 m auf jede beliebige Länge zugeschnitten werden

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356626088

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge (b)</b>	120 m
<b>Breite (a)</b>	5 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Wischbeständigkeit</b>	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-55 °C ... 135 °C

### Allgemein

<b>Farbe</b>	gelb
<b>Material Basiselement</b>	Polyolefin
<b>Inhaltsstoffe</b>	halogenfrei
<b>Material</b>	Polyolefin

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	24190219
-------------------	----------

# Schrumpfschlauch - WMS 3,2 (EX5)RL YE - 0800329

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401

### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Zubehör

### Farbband

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE BU - 5145737



## Schrumpfschlauch - WMS 3,2 (EX5)RL YE - 0800329

### Zubehör

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE RD - 5145740



---

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 0801361



---

### Drucksystemzubehör

THERMOMARK-ERH 500 - 5146309



---

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>