


Produktbeschreibung

UV-Filter schützt die aufzunehmende Kennzeichnung; Garantiert lange Haltbarkeit



Anwendungsgebiete

- Schaltschrankbau
- Anlagenbau

Nutzen

- UV-Filter schützt die aufzunehmende Kennzeichnung
- Garantiert lange Haltbarkeit

Ausführung

- Auf verschiedene Zeichenaufnahmegrößen abgestimmte PC-Kennzeichnungsetiketten LFL, die einfach nur eingeschoben werden
- Befestigung: durch Kabelbinder (2,4 mm) oder Fixierung der MINI Zeichenaufnahmen mit Schrauben und Nieten bei Verwendung von FLG Endstößeln

Bemerkung

- Im Außenbereich sollten UV-beständige (schwarze) Kabelbinder verwendet werden



- Preisvorteil durch Zeitgewinn und eingesparten Schnittverlust

Technische Daten

Auf Anfrage

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez.	A mm	B in mm	C mm	D mm	passende Flexilabels	Inhalt (Stück)
PTEF Zeichenaufnahme - ohne Kabelbinder							
83254960	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 9,5-18 TR	12,2	9,5	18,0	30,0	LFL-17P	50
83254961	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 9,5-28 TR	12,2	9,5	28,0	40,0	LFL-28P	50
83254963	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 9,5-58 TR	12,2	9,5	35,0	47,0	LFL-35P	50
83254962	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 9,5-38 TR	12,2	9,5	38,0	50,0	LFL-35P	50
83254964	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 9,5-58 TR	12,2	9,5	58,0	70,0	2 x LFL28P	50
83254965	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 9,5-70 TR	12,2	9,5	70,0	82,0	LFL-70P	50
83280006	FLEXIMARK Zeichenaufnahme PTEF 12-18	14,8	13,0	18,0	30,0		50
83254976	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 12-28 TR	14,8	13,0	28,0	40,0		50

83254977	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 12-38 TR	14,8	13,0	38,0	50,0		50
83254978	FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 12-58 TR	14,8	13,0	58,0	70,0		50
CAB Zeichenaufnahme - mit Kabelbinder							
83259087	FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 9,5-18 TR	12,2	9,5	18,0	30,0	LFL-17P	50
83259084	FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 9,5-28 TR	12,2	9,5	28,0	40,0	LFL-28P	50
83259085	FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 9,5-38 TR	12,2	9,5	38,0	50,0	LFL-35P	50
83259086	FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 9,5-58 TR	12,2	9,5	58,0	70,0	2 x LFL28P	50
83259078	FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 12-18 TR	14,8	13,0	18,0	30,0		50
83259079	FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 12-28 TR	14,8	13,0	28,0	40,0		50
83259080	FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 12-38 TR	14,8	13,0	38,0	50,0		50
83259081	FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 12-58 TR	14,8	13,0	58,0	70,0		50

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett