



Bedienungsanleitung Power Cube™
Basis-Überspannungsschutz SPG4-C-6

Vielen Dank für den Erwerb des Überspannungsschutzes von GEMBIRD.

Anleitung:

1. Verbinden Sie den Stecker der Steckdosenleiste mit Ihrer Netzsteckdose.
2. Schließen Sie bis zu fünf Geräte an den Steckplätzen der Steckdosenleiste an.
3. Schalten Sie nun die Steckdosenleiste durch Umstellen des Kippschalters auf ON.

Sicherheitshinweise:

- Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen/nur Innengebrauch
- Niemals mehrere Steckdosenleisten hintereinander anschließen
- Nicht abgedeckt betreiben
- Spannungsfrei bei gezogenem Netzstecker



Mit den Stromschutzartikeln von GEMBIRD werden elektrische Geräte gegen Schäden geschützt, die durch Spannungsspitzen im Stromnetz verursacht werden können. Um Ihnen noch mehr Sicherheit zu geben, bietet GEMBIRD einen Extra-Versicherungsschutz für den Fall der Fälle an: Die Versicherung bietet Deckung bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 Euro für alle Schäden, die an den während der Lebensdauer des GEMBIRD Stromschutzartikels angeschlossenen Geräten durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag verursacht wurden.

Die Versicherung gilt für alle GEMBIRD Stromschutzartikel. Sie gilt weltweit mit Ausnahme der USA und Kanada.

Was müssen Sie im Schadensfall tun?

Sie müssen als Nachweis des erstmaligen Käufers den Kaufbeleg vorlegen. Sie müssen bis zur vollständigen Regulierung die defekten Geräte und den GEMBIRD Stromschutzartikel aufbewahren. Im Einzelfall findet seitens des Versicherungsträgers eine Überprüfung der defekten Geräte statt. Sie müssen innerhalb von 10 Tagen ab dem Datum des vermeintlichen Schadens diesen bei dem Versicherungsträger melden. Die Regulierung des Schadens geschieht ausschließlich über den Versicherungsträger.


Wo können Sie einen vermeintlichen Schaden melden?

Rufen Sie im Falle eines Schadens innerhalb von 10 Tagen bei dem Versicherungsansprechpartner an oder senden Sie ein Fax oder eine E-Mail.

Ihr Ansprechpartner (Allianz-Versicherung) im Schadensfall:

Herr Mutsch

Tel.: +49-(0)2921-36160
Fax: +49-(0)2921-361699
E-Mail: r.mutsch@allianz.de



Technische Details

Eingangsspannung:	220 – 230 V
Max. Überspannung:	4.500 V
Max. Stromstärke:	13.500 A
Arbeitstemperaturspanne:	von +10 °C bis +40 °C
Abmessungen:	28,5 x 5,0 x 4,0 cm
Anschlusskabel:	1,8 m

Der Basis-Schutz für



LCD-TV




PLASMA-TV



NOTEBOOK



COMPUTER



DRUCKER



SCANNER

... und andere Geräte!

Stand: Juni 2007

Wir behalten uns Änderungen für den Regulierungsablauf des Schadens vor. Aktuelle Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Internetpräsenz www.gembird.de.



Hausanschrift:
GEMBIRD Deutschland GmbH
Overweg 27
D-59494 Soest

Garantieerklärung / Service

- Die Garantie beträgt 36 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Konformitätserklärung

Das Produkt SPG4-C-6 wurde getestet und entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen gemäß Richtlinie des Rates in Annäherung an die Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich der EMV-Produktstandards § 4 EMVG und die Directives 2006/95/EC; 93/68/EEC und 2004/108/EC.



Kunden-Service:

Telefon: +49 (0)1805 - 436247*

Telefax: +49 (0)2921 - 671481

E-Mail: support@gembird.de

*) EUR 0,14/Min. aus dem deutschem Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.



SPG4-C-6



Bedienungsanleitung