


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>05811-s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung         | <b>Schutzkontaktwinkelstecker Gummi nat IP44 (schwarz) Serie Taurus</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktstecker Winkel österr./deutsch.<br>System - Gummi<br>Gehäusematerial: TPE, Kontaktträger: PA6<br>Farbe: schwarz<br>Anschluss: Schraubklemme<br>Erdungssystem: österreichisch/deutsch<br>Kontakte: vernickelt<br>250V~ / 16A / 2P+E<br>Schutzart: IP44<br>Ausführung: abgewinkelt |
| GTIN (EAN)          | 9003399210808                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht        | 0,075 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungsmenge    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mindestbestellmenge | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ETIM 9.0                            | EC000242                |
| Ausführung                          | Stecker CEE 7/4 (Typ F) |
| Werkstoff                           | Gummi                   |
| Schutzart (IP)                      | IP44                    |
| Steckrichtung                       | rechtwinklig            |
| Anschluss technik                   | Schraubklemme           |
| Farbe                               | schwarz                 |
| Polzahl                             | 3                       |
| Nennspannung                        | 250 V                   |
| Nennstrom                           | 16 A                    |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | Ja                      |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| K (Kabel Ø)         | 6-13 mm                  |
| Leitung flexibel    | 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben    | 80 Ncm                   |
| Zugentlastung       | 110 Ncm                  |
| Abmantelungslänge   | 30 mm                    |
| Abisolierlänge      | 7 mm                     |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C              |



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=05811-s>

