






**Netzleitung mit Winkel-SchukoStecker und offenem Ende**

**Artikelbeschreibung:**

Zuleitung mit angespritztem Schuko-Winkelstecker Typ B1, mit doppeltem Schutzkontakt und offenem Ende

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
<p>Schuko-Winkelstecker Typ B1</p> 		<p>offenes Ende mit Aderendhülsen</p> 
<p>PVC-SchukoStecker der Schutzklasse I, IEC 884-1 (DIN 49441 R2) mit Knickschutz Belastung / Spannung: 16 A / 250 V</p>		
<p><b>Prüfzeichen:</b></p> 	<p><b>Prüfzeichen:</b></p> 	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>Leitung:</b>	<b>Spezifikation:</b>
Art.-Nr. 621513	H05VV-F 3G0,75 ws	1500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621514	H05VV-F 3G0,75 sw	1500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621515	H05VV-F 3G0,75 gr	1500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621516	H05VV-F 3G0,75 ws	2000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621517	H05VV-F 3G0,75 sw	2000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621518	H05VV-F 3G0,75 gr	2000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621520	H05VV-F 3G1,00 sw	1500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621521	H05VV-F 3G1,00 gr	1500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621522	H05VV-F 3G1,00 ws	2000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621523	H05VV-F 3G1,00 sw	2000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621524	H05VV-F 3G1,00 gr	2000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 1561522	H05VV-F 3G1,00 ws	2500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621525	H05VV-F 3G1,50 ws	1500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621527	H05VV-F 3G1,50 sw	1500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621528	H05VV-F 3G1,50 gr	1500 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621529	H05VV-F 3G1,50 ws	3000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621530	H05VV-F 3G1,50 sw	3000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621531	H05VV-F 3G1,50 gr	3000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621532	H05VV-F 3G1,50 ws	5000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621533	H05VV-F 3G1,50 sw	5000 - 35 mm mit AE
Art.-Nr. 621534	H05VV-F 3G1,50 gr	5000 - 35 mm mit AE