



DELTA Taster-Geräteeinsatz, UP 1S, 10A 250V

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Taster-Geräteeinsatz
Ausführung des Produkts	Einzel­taster
Ausführung der Schaltfunktion	1 Schließer
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung des Betätigungselements	Tast-/Tipp­taster
Allgemeine technische Daten	
Aufdruck	ohne
Montageart	Unterputz
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Beschriftungsfeld	Nein
• integriert / Leuchtmittel	Nein
• Meldekontakt	Nein
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	1
Anzahl der Wechsler	0
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Anzahl	
Anzahl der Betätigungswippen	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	70 mm

Breite	70 mm		
Tiefe	32 mm		
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen und Schraube		
Material / des Gehäuses	Metall		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Prüfbescheinigungen

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TD2120>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TD2120>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TD2120

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



