



SCHUKO-Steckdose 16A mit Deckel nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	SCHUKO-Steckdose
Ausführung der Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Allgemeine technische Daten	
Montageart	Rastbefestigung
Werkstoff	Thermoplast
Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert	50 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
Betriebsstrom / Nennwert	16 A
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	matt
RAL-Farbnummer	RAL7035
Farbe	grau
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• erhöhter Berührungsschutz	Nein
• integriert / Leuchtmittel	Nein
• Klappdeckel	Ja
Produkteigenschaft / halogenfrei	Ja
Anzahl	
Anzahl der Anschlussklemmen / mit Kreuzschlitz Schraubenkopf	1
Anzahl der Steckdosen	1
Anschlüsse	
Abisolierlänge	10 mm
Anordnung der Kontakte / diagonal	Nein
anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter	
• minimal	1,5 mm ²
• maximal	6 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrähtig / mit	0,5 mm ²

Aderendbearbeitung / minimal	
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	1,2 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemme
Mechanischer Aufbau	
Höhe	64,5 mm
Breite	44 mm
Tiefe	75 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2,5
Befestigungsart	Einbauinstallation
Nettogewicht	91 g
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• minimal	-10 °C
• maximal	55 °C
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	X
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
	Sonstige



[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE6801>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE6801>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE6801

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



