



DELTA line, aluminiummetallic Rahmen, 4-Fach, 293x 80mm

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA LINE
Produkt-Bezeichnung	Rahmen
Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Eignung	
Eignung zur Integration	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauinstallation</li> <li>• Geräteeinbaukanal</li> <li>• Unterflurkanaldose</li> <li>• Unterputzinstallation</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p>
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	9006
Farbe	carbonmetallic
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschriftungsfeld</li> <li>• Klappdeckel</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Nein</p>
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• halogenfrei</li> <li>• transparent</li> </ul>	<p>Ja</p> <p>Nein</p>
Anzahl	
Anzahl der Einheiten	4
Mechanischer Aufbau	
Höhe	293 mm
Breite	80 mm
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Einbaulage	horizontal und vertikal
Material / des Abdeckrahmens	Kunststoff
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Sonstige</b>



[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG2554-3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG2554-3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG2554-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2554-3)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



