


# Datenblatt | Artikelnummer: 893-121

Einspeisemodul; 2-polig; Anzugsdrehmoment 1 Nm; mit Steckklemmanschluss Serie 243



[www.wago.com/893-121](http://www.wago.com/893-121)



RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Farbe: ■

## Daten

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	50 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	0.8 kV
Bemessungsstrom	3 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

## Anschlussdaten

Anschluss technik	IDC-Anschluss
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Leiterdurchmesser	0,6 ... 0,8 mm
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Polzahl	2

## Geometrische Daten

Breite	17,7 mm / 0.697 inch
Höhe	23,45 mm / 0.923 inch
Tiefe	36,8 mm / 1.449 inch

## Mechanische Daten

Steckkraft einer Steckverbindung	ca. 30 - 70 N (polzahlabhängig)
Trennkraft einer Steckverbindung	ohne Verriegelung: ca. 15 - 20 N
Schutzart	IP20

## Steckverbindung

Fehlsteckschutz	ja
-----------------	----

## Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandklasse gemäß EN 50575	E <sub>ca</sub>
Kontaktwerkstoff	Kupfer bzw. Kupferlegierung, oberflächenveredelt
Gewicht	16 g

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	CH
GTIN	4045454267391
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-01
eCl@ss 8.0	27-44-06-01
ETIM 6.0	EC002588

ETIM 5.0

EC002588

## Passende Produkte

### Leitungen und Steckverbinder

	<b>Art-Nr.: 897-121</b> Flachleitung; aus PVC; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/897-121">www.wago.com/897-121</a>
	<b>Art-Nr.: 897-122</b> Flachleitung; halogenfrei; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/897-122">www.wago.com/897-122</a>

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

893-121	Sep 22, 2016	DOC	Download
WINSTA IDC		23,0 kB	

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.