



Datenblatt | Artikelnummer: 770-503/032-000

Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; mit Rastschelle; für 2 Leitungen; 8,0 ... 11,5 mm; 55 mm



www.wago.com/770-503/032-000



Daten

Anschlussdaten

Polzahl	3
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	8 ... 11,5 mm
Abmantellänge	55 mm

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0.332 MJ
Gewicht	12 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918102421
Zolltarifnummer	39269097900
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE00001Z6
	LR Lloyds Register	02/20050 (E6)

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 210-333 Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-333
--	---	--

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

770-503/032-000 WINSTA MIDI 3-polig	Feb 1, 2016	DOC 24,1 kB	Download
--	-------------	----------------	----------



smartDATA

CAD Daten

3D Download 770-503/032-000

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.