

BOMcheck.net

Farbe: ■

## Daten

### Technische Daten

#### Steuerkreis

Eingangsnennspannung $U_N$	DC 24 V
Eingangsnennstrom bei $U_N$	7.8 mA

#### Lastkreis

Schaltungstyp	2-Leiteranschluss
Grenzdauerstrom	4 A
Ausgangsspannungsbereich	DC 30 V

## Sicherheit und Schutz

Verschmutzungsgrad	3
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	2,5 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	2,5 kV <sub>eff</sub>
Schutzart	IP20

## Geometrische Daten

Breite	20 mm / 0.787 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	82,5 mm / 3.25 inch
Tiefe	52 mm / 1.654 inch

## Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
------------	---

## Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0.394 MJ
Gewicht	23 g

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U <sub>N</sub> )	-25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad	3

## Normen und Bestimmungen










Normen/Bestimmungen	EN 60664-1
---------------------	------------

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4017332391863
Zolltarifnummer	85365005000
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
eCl@ss 8.0	27-26-15-03
ETIM 6.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504

## Passende Produkte

### Beschriftungsmaterial

	<b>Art-Nr.: 209-701</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701">www.wago.com/209-701</a>
	<b>Art-Nr.: 209-701/000-002</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-002">www.wago.com/209-701/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 209-701/000-005</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-005">www.wago.com/209-701/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 209-701/000-006</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-006">www.wago.com/209-701/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 209-701/000-007</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-007">www.wago.com/209-701/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 209-701/000-012</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-012">www.wago.com/209-701/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 209-701/000-017</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-017">www.wago.com/209-701/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 209-701/000-023</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-023">www.wago.com/209-701/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 209-701/000-024</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-024">www.wago.com/209-701/000-024</a>

## Downloads

### Dokumentation

#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.