

Datenblatt

BenQ BL702A

43,18 cm / 17" LED Display

- Reaktionszeit 5 ms
- Kontrast 12 mio.:1 (dynamisch)
- Helligkeit 250 cd/m²
- Betrachtungswinkel 170°/160°



LED

	Modell :	BL702A
	Art. Nr. / EAN Code :	9H.LARLB.Q8E / 471 8755 04896 8
Panel	Typ :	43,18 cm / 17" (5:4), LED Backlight TN panel
	physikalische Auflösung :	1280 x 1024 (SXGA)
	Pixelabstand :	0,264 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) :	431,8 mm / 337,9 x 270,3 mm
	max. Farbtiefe :	16,7 Mio.
	Betrachtungswinkel H, V (CR>10) :	170° / 160°
	Kontrast (statisch) :	1.000:1
	Kontrast (dynamisch) :	12 mio.:1
	Helligkeit :	250 cd/m ²
	Reaktionszeit :	5 ms
Eingänge	15 Pin D-Sub Buchse :	RGB Analog
	Eingangsfrequenzen H / V :	31 ~ 83 kHz / 55 ~76 Hz
Bildkontrollen	Bedienelemente :	Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste
	Funktionen :	Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Werkseinstellungen, Anzeigeeinformation
Extras	Bildqualität :	Senseye@3
	Sicherung :	Kensington Lock
	Halterung :	VESA 100 x 100 mm
	Neigebereich :	-5° / +20°
Energie	Netzadapter :	internes Netzteil
	Betriebsspannung :	90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (on mode) :	17 W
	Stromsparmmodus :	0,3 W
Zertifizierungen	Sicherheit :	TÜV GS, CE
	Ergonomie :	TÜV Ergonomie, ISO9241-307
	Umwelt :	TCO 6.0, EnergyStar 5.1
	Pixelfehlerklasse :	1
Umgebung	Betrieb :	+ 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung :	-20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht :	2,5 kg
	Gehäusefarbe :	Schwarz
	Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) :	370 x 369,8 x 137 mm / 322,7 x 369,8 x 58 mm
	mitgeliefertes Zubehör :	Netzkabel, VGA-Kabel, Kurzhandbuch, Manual-CD
	Garantie und Service :	3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 15.07.2013

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden- Dättwil



Enjoyment Matters