

## DIGITUS® Netzwerkschrank Unique Serie



✓ 1.5 mm Stahlblech

✓ Ladekapazität bis zu 600 kg

✓ Erhältlich in grau und schwarz

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® Netzwerkschrank Unique Serie, 600, 800 mm Breite - 600, 800, 1000 mm Tiefe

### Features

- Schutzklasse IP40
- Stahlfronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff, abschließbar
- Seitenwände abschließbar
- Doppelflügelige Stahlrücktür, abschließbar
- EMKA-Schließung
- 120° Türöffnungswinkel, Front- und doppelflügelige Rücktür
- Türanschlag einfach wechselbar
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Stahlblech 1.5 mm stark
- 600 kg Ladekapazität
- 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 19" Profilschienen in der Tiefe variabel
- 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung
- Kabelführungskanäle neben den vorderen 19" Profilschienen
- Großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Kabeleinführung mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
- Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen
- Erhältlich in Farbe Grau (RAL 7035) und Farbe Schwarz (RAL 9005)
- Mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Produktübersicht

Die DIGITUS<sup>®</sup> Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert und benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen und Seitenteile, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe, machen das Produkt attraktiv für Installateure. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen verbaut. Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln. Das unglaubliche Design der Unique Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsglas und Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Die Unique Serie ist in 5 unterschiedlichen Größen verfügbar, von 22 Höheneinheiten bis zu 47 Höheneinheiten. Zudem sind unterschiedliche Tiefen von 600 mm, 800 mm und 1000 mm im Portfolio der Unique Serie. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz, eine abschließbare Stahlrücktür und abschließbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, Kabeleinführung und Bürstenleiste. Darüber hinaus ist das Dach für ein Lüfterelement vorbereitet. Eine große Auswahl an DIGITUS<sup>®</sup> Zubehör ist erhältlich, um den Schrank den Bedürfnissen der Endnutzer anzupassen.

### Konform gemäß Standards

|                 |  |
|-----------------|--|
| ISO 9001:2008   | Qualitätsmanagement System   |
| EN 61587-1:2012 | mechanische Träger für elektronische Anlagen   |
| EN 60950-1:2006 | CE informationstechnologische Anlagen – Sicherheit – Teil1 –<br>Allgemeine Anforderungen |
| IEC 297-1       | 19" Einheit  |
| IEC 297-2       | metrische Einheit  |

### Artikelnummer Information

#### Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe

|                   |  |
|-------------------|--|
| DN-19 22U-6/6-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 22U-6/6-B-1 | DIGITUS <sup>®</sup> 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 26U-6/6-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 32U-6/6-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 32U-6/6-B-1 | DIGITUS <sup>®</sup> 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 36U-6/6-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-6/6-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-6/6-B-1 | DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 47U-6/6-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 47HE Netzwerkschrank, 2276x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |

#### Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe

|                   |  |
|-------------------|--|
| DN-19 22U-6/8-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 22U-6/8-B-1 | DIGITUS <sup>®</sup> 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 26U-6/8-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 32U-6/8-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 32U-6/8-B-1 | DIGITUS <sup>®</sup> 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 36U-6/8-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-6/8-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-6/8-B-1 | DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 47U-6/8-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 47HE Netzwerkschrank, 2276x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |

#### Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

|                    |   |
|--------------------|---|
| DN-19 26U-6/10-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-6/10-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-6/10-B-1 | DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 47U-6/10-1   | DIGITUS <sup>®</sup> 47HE Netzwerkschrank, 2276x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |

## Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe

|                   |  |
|-------------------|--|
| DN-19 22U-8/8-1   | DIGITUS® 22HE Netzwerkschrank, 1164x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 22U-8/8-B-1 | DIGITUS® 22HE Netzwerkschrank, 1164x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 26U-8/8-1   | DIGITUS® 26HE Netzwerkschrank, 1342x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 32U-8/8-1   | DIGITUS® 32HE Netzwerkschrank, 1609x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 32U-8/8-B-1 | DIGITUS® 32HE Netzwerkschrank, 1609x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 36U-8/8-1   | DIGITUS® 36HE Netzwerkschrank, 1787x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 36U-8/8-B-1 | DIGITUS® 36HE Netzwerkschrank, 1787x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 42U-8/8-1   | DIGITUS® 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-8/8-B-1 | DIGITUS® 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 47U-8/8-1   | DIGITUS® 47HE Netzwerkschrank, 2244x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |

## Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

|                    |  |
|--------------------|--|
| DN-19 26U-8/10-1   | DIGITUS® 26HE Netzwerkschrank 1342x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-8/10-1   | DIGITUS® 42HE Netzwerkschrank 2053x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |
| DN-19 42U-8/10-B-1 | DIGITUS® 42HE Netzwerkschrank 2053x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 47U-8/10-1   | DIGITUS® 47HE Netzwerkschrank 2244x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)    |


## Produktabbildungen




Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

## Technische Zeichnungen


### Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe




### Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe



### Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe



## Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe



## Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

