

## DIGITUS® Serverschrank Unique Serie



✓ 1,5 mm starkes Stahlblech

✓ Ladekapazität bis zu 1000 kg

✓ Schutzklasse IP 20

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® Serverschrank Unique Serie - 600, 800 mm Breite - 1000 mm Tiefe

### Features

- Schutzklasse IP20
- 63% perforierte Stahlfront- und Rücktür mit Schwenkhebelgriff und Profilzylinder
- 4-Punkt-Verriegelung Fronttür, 3-Punkt-Verriegelung Rücktür
- Seitenwände abschließbar
- 230° Türöffnungswinkel, Front- und Rücktür
- Türanschlag einfach wechselbar
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Stahlblech 1.5 mm stark
- 1000 kg Ladekapazität - 19"-Profil
- 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 19" Profilschienen in der Tiefe variabel
- 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung
- Großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden und Dachmodul
- Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- 4 Rollen, vordere Rollen sind feststellbar
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen
- 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände, EMKA-Schließung
- In den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich
- Mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

## Produktübersicht

Die DIGITUS<sup>®</sup> Serverschrank Unique Serie wurde für die sichere Unterbringung von Server-Equipment designed und entwickelt. Die Schrankserie ist ausgereift, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Die Unique Serie ist in vier Größen erhältlich, von 26 Höheneinheiten bis zu 47 Höheneinheiten. Zur Auswahl bei der Schrankbreite stehen 600 mm oder 800 mm, die Tiefe beträgt 1000 mm. Die Unique Serie ist ideal für kleine und mittlere Serverräume bis hin zu Multi-Data Center Installationen.

Der Schrank besteht aus einer modularen Rahmenkonstruktion, die Robustheit garantiert. Wesentliche Vorteile der Schrankserie sind die Luftzirkulation (hohe Perforation von 63%) und das Kühlmanagement (Belüftung). Die Unique Serie sorgt für einen einfachen Zugang zu den Komponenten mittels Schnellverschluss-System für die Seitenwände sowie für Vorder- und Rücktür. Jeder Schrank verfügt über zwei Sätze robuster 19“-Profilschienen, die in der gesamten Tiefe des Schrankes angepasst werden können. Zwischen den Profilschienen sind vier Sätze Tiefenstreben verbaut, die dem Schrank zusätzliche Steifigkeit geben. Die Schrankserie verfügt über eine Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg. Der Schwenkhebelgriff beinhaltet eine 4-Punkt-Verriegelung in der Fronttür und eine 3-Punkt-Verriegelung in der Rücktür. Alles in allem ist der Unique Serverschrank die perfekte Lösung für Ihren Serverraum.

## Artikelnummer Information

### Serverschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

DN-19 SRV-26U-1	DIGITUS <sup>®</sup> 26HE Serverschrank, 1260x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-26U-B-1	DIGITUS <sup>®</sup> 26HE Serverschrank, 1260x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-26U-B-G-1	DIGITUS <sup>®</sup> 26HE Serverschrank, 1260x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür
DN-19 SRV-26U-GD-1	DIGITUS <sup>®</sup> 26HE Serverschrank, 1260x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür
DN-19 SRV-36U-1	DIGITUS <sup>®</sup> 36HE Serverschrank, 1705x600x1000mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-36U-B-1	DIGITUS <sup>®</sup> 36HE Serverschrank, 1705x600x1000mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-36U-B-G	DIGITUS <sup>®</sup> 36HE Serverschrank, 1705x600x1000mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür
DN-19 SRV-36U-G-1	DIGITUS <sup>®</sup> 36HE Serverschrank, 1705x600x1000mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür
DN-19 SRV-42U-B-1	DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Serverschrank, 1970x600x1000mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-B-GD-1	DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Serverschrank, 1970x600x1000mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür
DN-19 SRV-42U-GD-1	DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Serverschrank, 1970x600x1000mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür
DN-19 SRV-42U-N-1	DIGITUS <sup>®</sup> 42HE Serverschrank, 1970x600x1000mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-GD-1	DIGITUS <sup>®</sup> 47HE Serverschrank, 2194x600x1000mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür

## Serverschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe


DN-19 SRV-42U-8-B	DIGITUS® 42HE Serverschrank, 1970x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-8-B-GD	DIGITUS® 42HE Serverschrank, 1970x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), Glastür
DN-19 SRV-42U-8-N-1	DIGITUS® 42HE Serverschrank, 1970x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-8-1	DIGITUS® 47HE Serverschrank, 2194x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-8-B-1	DIGITUS® 47HE Serverschrank, 2194x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-47U-8-GD-1	DIGITUS® 47HE Serverschrank, 2194x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035), Glastür

## Produktabbildungen



## Technische Zeichnungen

### Serverschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe



### Serverschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

