

UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT

UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT sind belastbare, doppelseitige, absolut durchsichtige Montage-Klebestrips mit dauerhaft hoher Festigkeit. Die Alternative zum Schrauben und Nageln.

Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Ablageelementen, Zierleisten, Thermometern u.v.m. Auch für den Duschbereich sowie die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet.

Spezifikation:	Aussehen:	transparent
	Abdeckung:	rote LDPE-Folie
	Klebstoff:	Acrylschaum
	Dicke ohne Liner [µm]:	1000
	90° Schälfestigkeit auf Stahl [N/25mm]:	30
	Temperaturbeständigkeit [°C]:	-30 bis +180

Eigenschaften:

UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT sind UV-stabil, wasserfest und extrem temperaturbeständig.

Die Temperaturbeständigkeit von UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT liegt zwischen -30°C und +180°C.

UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT haben eine gute Anfangs-Haftkraft, die maximale Endfestigkeit ist nach 24 Stunden erreicht.

Gebrauchsanweisung:

Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein; Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C. Für optimale Ergebnisse Klebeflächen zunächst reinigen (bspw. mit Alkohol oder Reinigungsbenzin).

UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT ohne Luftpinschlüsse auf das zu montierende Objekt kleben.

Schutzfolie abziehen. Achtung: Klebstoff nicht mit den Fingern berühren! Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken. Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Die max. Klebekraft bei Klebeobjekten bis zu 10 mm Tiefe beträgt auf glatten Oberflächen bis zu 2,5 kg pro Strip*.

* Maximale Klebekraft abhängig vom Untergrund sowie dem Material und der Tiefe des Objektes; max. Haftkraft ermittelt bei der Verklebung von flachen Objekten aus Metall (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Metalloberflächen; Testumgebung: 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

Reinigung:

Klebstoffrückstände mit Reinigungsbenzin entfernen.

Lagerung:

UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT sind kühl und trocken zu lagern (nicht unter +5°C und nicht über +30°C).

Gebindegrößen: 12 Strips à 19 x 40 mm

Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.