

UHU DOPPEL-STRIPS STARK

UHU DOPPEL-STRIPS STARK sind belastbare, doppelseitige weiße Montage-Klebestrips mit dauerhaft hoher Festigkeit. Die Alternative zum Schrauben und Nageln.

Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen im Innenbereich, wie z.B. auf Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, Glas und lackiertem Holz. Ideal zur Montage von Spiegeln, Haken, Halterungen, Ablageelementen, Schildern, Dekorationsobjekten, Zierleisten u.v.m.

Spezifikation:	Aussehen:	weiß
	Träger:	weißer PE-Schaum
	Dicke des Trägers [mm]:	0,8
	Abdeckung:	weißes Silikonpapier
	Klebstoff:	Synthesekautschuk
	Dicke ohne Liner [µm]:	900
	90° Schälfestigkeit auf Stahl [N/25mm]:	40
	Temperaturbeständigkeit [°C]:	-10 bis +75

Eigenschaften:

UHU DOPPEL-STRIPS STARK sind feuchtigkeits-, alterungs- und temperaturbeständig.

Die Temperaturbeständigkeit von UHU DOPPEL-STRIPS STARK liegt zwischen -10°C und +75°C.

UHU DOPPEL-STRIPS STARK haben eine gute Anfangs-Haftfähigkeit, die maximale Endfestigkeit ist nach 60 Minuten erreicht.

Gebrauchsanweisung:

Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein; Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C. Für optimale Ergebnisse Klebeflächen zunächst reinigen (bspw. mit Alkohol oder Reinigungsbenzin).

UHU DOPPEL-STRIPS STARK ohne Lufteinschlüsse auf das zu montierende Objekt kleben.

Schutzfolie abziehen. Achtung: Klebstoff nicht mit den Fingern berühren! Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken. Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Die max. Klebekraft bei Klebeobjekten bis zu 10 mm Tiefe beträgt auf glatten Oberflächen bis zu 2,5 kg pro Strip*.

* Maximale Klebekraft abhängig vom Untergrund sowie dem Material und der Tiefe des Objektes; max. Haftkraft ermittelt bei der Verklebung von flachen Objekten aus Metall (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Metalloberflächen; Testumgebung: 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

Reinigung:

Klebstoffrückstände mit Reinigungsbenzin entfernen.

Lagerung:

UHU DOPPEL-STRIPS STARK sind kühl und trocken zu lagern (nicht unter +5°C und nicht über +30°C).

Gebindegrößen: 16 Strips à 26 x 31 mm

Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mit spielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.

UHU GmbH & Co. KG 77813 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Fax (+49) 7223/284-465 Internet: www.uhu.de