

Schaltschrankmarker - SSMK 60X18 - 5032439

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schaltschrankmarker, Größe: 60 x 18 mm, Schriftfeldgröße: 56 x 14 mm, 2 Befestigungslöcher M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

Produkteigenschaften

- ☒ Die Einsteckstreifen ES-SSMK ... lassen sich mit dem CMS-P1-PLOTTER und dem Magazin CMS-P1-PAD beschriften
- ☒ Die Beschriftung ist gegen äußere Einwirkungen geschützt
- ☒ Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben
- ☒ Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger
- ☒ Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918095802

Technische Daten

Maße

Länge (b)	60 mm
Breite (a)	18 mm
Bohrlochdurchmesser	3,50 mm
Bohrlochabstand	40,00 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Hinweis	CMS beschriftbar
Farbe	transparent/weiß
Material Basiselement	PC
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PC

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
------------	----------

Schaltschrankmarker - SSMK 60X18 - 5032439

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

ES-SSMK-GB 60X18 - 5032468



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>