

## Kunststoffschild - US-EMLP (15X5) YE - 0828873

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

### Produkteigenschaften

- Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
- Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMLP ... bietet selbstklebende Gerätemarker mit hoher Klebekraft
- Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4046356558778

### Technische Daten

#### Maße

<b>Länge (b)</b>	14,85 mm
<b>Höhe</b>	0,5 mm
<b>Breite (a)</b>	5 mm

#### Umgebungsbedingungen

<b>Wischbeständigkeit</b>	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-30 °C ... 80 °C

#### Allgemein

<b>Farbe</b>	gelb
<b>Inhaltsstoffe</b>	silikonfrei
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
<b>Material</b>	PVC
<b>Anzahl der Einzelschilder</b>	189
<b>Anzahl der Einzelschilder pro Zeile</b>	7

### Klassifikationen

eCl@ss

# Kunststoffschild - US-EMLP (15X5) YE - 0828873

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Zubehör

### Magazin

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>