

Schildchenträger - CARRIER-EMP 22 (27X15) - 0827447

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ✓ Für die Markierung der Schildchenträger CARRIER-EMP 22 ... stehen einrastbare UC-/US-EMP # Schilder zur Verfügung
- ✓ Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356446556

Technische Daten

Maße

Länge (b)	47 mm
Höhe	3,2 mm
Breite (a)	29,5 mm
Durchmesser	22,00 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137

Schildchenträger - CARRIER-EMP 22 (27X15) - 0827447

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

UC-EMP (27X15) - 0825439



UC-EMP (27X15) YE - 0825440



UC-EMP (27X15) SR - 0825441



Schildchenträger - CARRIER-EMP 22 (27X15) - 0827447

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>