

# Verbinder - C-SCFFI 6/6,3X0,8 - 3240541

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flachsteckhülse, vollisoliert, gelb, 4 - 6 mm<sup>2</sup>, für Stecker 6,3 x 0,8 mm

## Produkteigenschaften

- Hartgelötete Quetschzone für maximale Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den CRIMPFOX RCI... Zangen
- Einfache und sichere Leitereinführung mit 'EASY ENTRY'
- Halogenfreiheit
- Elektrolytisch verzinkt

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	25
<b>GTIN</b>	4046356528115

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge (b)</b>	26 mm
<b>Breite (a)</b>	6,3 mm
<b>Länge Isolierstoffhülse (c)</b>	14 mm
<b>Innenmaß Isolierkragen (d)</b>	6,6 mm
<b>Materialstärke (g)</b>	0,4 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-20 °C ... 105 °C
<b>Kurzzeittemperatur</b>	120 °C
<b>Dauertemperatur max</b>	105 °C

### Allgemein

<b>Farbe</b>	gelb
<b>Abisolierlänge</b>	9 mm
<b>Inhaltsstoffe</b>	halogenfrei
<b>Material</b>	Messing

## Klassifikationen

eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140815
-------------------	----------

## Verbinder - C-SCFFI 6/6,3X0,8 - 3240541

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27400209
eCl@ss 7.0	27440304
eCl@ss 8.0	27440304

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000516
ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516


#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

### Zeichnungen

# Verbinder - C-SCFFI 6/6,3X0,8 - 3240541

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>