

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-H11-RJ45 - 1652716

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Stifteinsatz RJ45, CAT5e, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschluss Technik, für Litze AWG 27 ... 26, mit Zugentlastung

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918952860

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 750
Anschlussart	IDC-Anschluss Technik
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² ... 0,18 mm ² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	27 ... 26 (flexibel)
Kabelabgang	gerade

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	0,5 A
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-H11-RJ45 - 1652716

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Tüllengehäuse

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732



VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671



Knickschutztülle

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-H11-RJ45 - 1652716

Zubehör

VS-08-KS-H/GY - 1654743



VS-08-KS-H/GN - 1654756



Crimpwerkzeug


VS-CT-RJ45-H - 1653265



Zeichnungen

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-H11-RJ45 - 1652716

Maßzeichnung



RJ45-Stifteinsatz

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>