

Gehäuse - VC-MP-T1-Z - 1884898

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Tüllengehäuse aus Metall, Pulverbeschichtung, Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf, Bauform 1, Kabelverschraubung Pg16

Abbildung zeigt die Variante VC-MP-T3-Z

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918187026

Technische Daten

Maße

Höhe	65 mm
-------------	-------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP66/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Bauform	VC1
Schutzart	IP65/IP66/IP67
Verriegelungsart	Schraubverriegelung, Zylinderkopf
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube	1,5 Nm ± 0,3 Nm
Art der Verschraubung	1x Pg16
Pg-Verschraubung	ohne
Kabelabgang	schräg
Anzahl der Modulplätze	2
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	Pulverbeschichtung
Material Dichtung	EPDM
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Klassifikationen

eCl@ss

Gehäuse - VC-MP-T1-Z - 1884898

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27371205
eCl@ss 5.1	27371205
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27371205

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Zubehör

Halbverschraubung

VC-M-KV-PG16(4- 6,5) - 1853942



VC-M-KV-PG16(6,5- 9,5) - 1853968



Gehäuse - VC-MP-T1-Z - 1884898

Zubehör

VC-M-KV-PG16(9-13) - 1853984



VC-M-KV-PG16(11,5-15,5) - 1854857



VC-M-KV-PG16(5- 8) - 1853955



VC-M-KV-PG16(7-10,5) - 1853971



VC-M-KV-PG16(11,5-15,5) - 1854857



Mehrfachverschraubung

Gehäuse - VC-MP-T1-Z - 1884898

Zubehör

VC-M-KV-PG16 1X6/1X8 - 1885473



VC-M-KV-PG16 1X5/2X6 - 1885509



VC-M-KV-PG16 3X7 - 1885525



VC-M-KV-PG16 1X3/1X9 - 1885460



VC-M-KV-PG16 1X6/1X8 - 1885473



VC-M-KV-PG16 1X3/2X8 - 1885499



Gehäuse - VC-MP-T1-Z - 1884898

Zubehör

VC-M-KV-PG16 2X6/1X7 - 1885512




Zubehör

VC-BZS WH - 1852875



Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung

Gehäuse - VC-MP-T1-Z - 1884898

Maßzeichnung



Maßzeichnung

