

Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 26X10 YE - 0811516

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 26 x 10 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ☒ Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK U ...-Bögen erhältlich
- ☒ Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
- ☒ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ☒ Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918908799

Technische Daten

Maße

Länge (b)	10 mm
Breite (a)	26 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Allgemein

Hinweis	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
Farbe	gelb
Material Basiselement	Polyester
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Material	Polyester
Anzahl der Einzelschilder	162
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	6

Klassifikationen

eCI@ss

Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 26X10 YE - 0811516

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Drucksystemzubehör

CMS-P1-PAD - 5144819



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>