

Einbausteckverbinder - SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - 1440106

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Bussystem-Einbausteckverbinder, Buchse, DeviceNet, 5-polig, M8, Vorderwand-/Schraubmontage mit M8 Befestigungsgewinde, mit 0,5 m PVC-Litze, 5 x 0,25mm²

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356481335

Technische Daten

Maße

Kabellänge	0,5 m
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Signalart/Kategorie	DeviceNet™
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Einzellitzen
Montageart	Vorderwandmontage M8 x 0,5

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Au

Einbausteckverbinder - SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - 1440106

Technische Daten

Material

Material Kontaktträger	PUR / PA 66
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	Viton

Leitung

Kabeltyp	PVC-Litze
Leiterquerschnitt	0,25 mm ²
AWG Signalleitung	26
Aderfarben	weiß, schwarz, grau, rot, blau
Material Aderisolation	PVC
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Zeichnungen

Einbausteckverbinder - SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - 1440106


Maßzeichnung



M8-Einbaubuchse, Vorderwandmontage


Einbausteckverbinder - SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - 1440106

Maßzeichnung



Einbausteckverbinder - SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - 1440106

Schemazeichnung



Polbild M8-Buchse, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>