

## Kunststoffschild - US-EMLP (27X8) - 0828797

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 8 mm

Bild zeigt Variante US-EMLP  
(20x9)

### Produkteigenschaften

- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
- ✓ Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMLP ... bietet selbstklebende Gerätemarker mit hoher Klebekraft
- ✓ Die vorgestanzen Marker lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4046356558891 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 27 mm   |
| Höhe       | 0,5 mm  |
| Breite (a) | 7,93 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C            |

#### Allgemein

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Farbe                               | weiß        |
| Inhaltsstoffe                       | silikonfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94      | V0          |
| Material                            | PVC         |
| Anzahl der Einzelschilder           | 51          |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 3           |

### Klassifikationen

eCl@ss

## Kunststoffschild - US-EMLP (27X8) - 0828797

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Zubehör

#### Magazin

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



---

#### Schildchenträger

CARRIER-EMP 22 (27X8) - 0827445



# Kunststoffschild - US-EMLP (27X8) - 0828797

## Zubehör

CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 0828984



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>